


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 3120 Alu-Plattformwagen



Alu-Klappwagen mit klappbarem Rohrschiebebügel, Ladefläche geschlossen mit rutschhemmender Oberfläche, stabile abgerundete Kantenprofile. Rohrschiebebügel mit breiter Querstrebe und kräftigen Klapp-Beschlag. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen. Zerlegte Anlieferung.



## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	150
<b>Nutzflächenlänge (mm)</b>	740
<b>Nutzflächenbreite (mm)</b>	480
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	140
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	760
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	495
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	920
<b>Bereifung</b>	Vollgummi
<b>Radgröße (mm)</b>	100 x 30
<b>Gewicht (kg)</b>	10
<b>Ursprungsland</b>	China
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976031200