

Artikelnummer: 129884

Kurzbeschreibung: Pakketwagen, met zijwanden, open, Laadvlak 1200 x 800 mm

Langbeschreibung: Pakketwagen, met zijwanden, open, Laadvlak 1200 x 800 mm: Een open pakketwagen met langswanden voor het interne transport van middelzware goederen. De open pakketwagen heeft een laadoppervlak van 1200 x 800 mm en kan tot 500 kg geladen worden. Deze open pakketwagen met langswanden is uitermate geschikt voor het interne transport van middelzware goederen. Dankzij de twee open zijden kunnen ook grote voorwerpen worden vervoerd. Frame van stalen buizen, a[~] 26,9 x 1,75 mm. De zwenkwielen van de open pakketwagen zijn voorzien van massief rubberen banden en rollagers, de behuizing van de zwenkwielen is verzinkt. De remmen van de stuurwielen voldoen aan de EU-norm EN 1757-3. De niet-roterende bokwielen zijn eveneens voorzien van massief rubberen banden en rollagers en zijn ondergebracht in een verzinkte behuizing. Het laadvlak van de open pakketwagen bestaat uit een houten plaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Het stalen profielframe is gemaakt van hoekstaal en vierkante buis. Platformblokken van hoekstaal (25/25/3 mm), gepoedercoat in gentiaanblauw (RAL 5010). Planken kunnen niet achteraf worden gemonteerd. De bruikbare hoogte is 1600 mm, de totale hoogte is 1880 mm. De langswanden kunnen worden opgehangen. De kopwanden zijn stevig aan het basisframe gelast. Technische details

- Ideaal voor het intern transport van middelzware goederen
- Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis
- Stalen pijp: ø 26,9 x 1,75 mm
- Zwenkwielen met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing
- Remmen volgens EN 1757-3
- Bokwielen niet draaibaar
- Bokwielen met massief rubberen banden en rolschaar, verzinkte behuizing
- Laadvlak van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking
- Laadvlaksteunen van hoekstaal 25 / 25 / 25 / 3 mm
- Langswanden kunnen worden ingehaakt in
- Eindwanden stevig gelast aan het basisframe
- Nuttige hoogte: 1600 mm
- Totale hoogte: 1880 mm
- Wiel a[~]: 200 mm
- L 1200 x B 800 mm. L 1200 x B 800 mm.
- Hoogte laadoppervlak: 280 mm
- Hoogte duwbeugel: 1060 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- Kleur: Gentiaanblauw (RAL 5010)
- Buitenafmetingen: L 1400 x B 800 mm
- Eigen gewicht: 63 kg

