



26304000

**Ex Polyester Schränke Polyglas Ex leer**  
405 x 305 x 202 mm

Ex Polyester Schränke Polyglas Ex leer 405 x 305 x 202 mm

[Kataloge](#)[Betriebsanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

## Technische Daten

Höhe	405 mm
Breite	305 mm
Tiefe	202 mm
Material	Polyester
Farbe	graphitschwarz (RAL 9011)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-55 °C
max. Temperatur	135 °C
Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
Brennverhalten Gehäuse (Zulassung)	UL 94 V-0
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand	<math>10^9</math> Ohm
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093
Sonderfarben auf Anfrage	Nein
Zulassungen	ABS, ATEX, CCOE Indien, EAC (TR CU), EXPLOLABS, IECEx, INMETRO, ISCVE Ukraine

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	4.22 kg
GTIN	4250157916389

## ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC002503
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH  
Erbeweg 13-15  
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0  
Fax: +49 571 50 41-6  
Mail: [rose@rose-pw.de](mailto:rose@rose-pw.de)

## Zubehör



**10011203**  
Montageplatte für 21.304000



**21610001**  
Knebelgriff für Polyglas



**21610002**  
Knebelgriff mit Schloss für Polyglas



**21610003**  
3 Kant Verschluss für Polyglas (8mm)



**21610004**  
4 Kant Verschluss für Polyglas (8mm)



**21610006**  
Daimler Benz Verschluss für Polyglas



**21610007**  
Doppelbartverschluss für Polyglas (3mm)



**21610014**  
4 Kant Verschluss für Polyglas (7mm)