

# WP 120 Solar

Artikel Nr.: T0052920799N



## Benefits

- › LötKolben 120 W, 24 V
- › Löten von Solarmodulen mit WT Lötstationen und WR Reworkstationen
- › Für kleine und große Bauteile (High Mass) mit hohem Energiebedarf
- › Wechselbare XT Lötspitzen zu kostengünstigen Preisen
- › Power Response Heizkörper Technologie mit optimierter Sensorposition
- › Schnelle Reaktionszeit



### Technical Data

|  |   |
|--|---|
| Active Tip<br>Heizkörper-Technologie     | ---   |
| Power Response<br>Heizkörper-Technologie | on  |
| Silver Line<br>Heizkörper-Technologie    | ---   |
| Spannung                                 | 24 V  |
| Leistung                                 | 120 W   |
| Spitzenfamilie                           | XT, XT Lötstempel                                 |
| Versorgungseinheit                       | PUD 121, PU WAD 101IG, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME |
| WX kompatibel                            | ---   |
| Temperaturbereich °C                     | 50 - 450  |
| Temperaturbereich °F                     | 150 - 850   |
| Aufheizzeit                              | 14  |
| Sicherheitsablage                        | ---   |
| Sicherheitsablage (optional)             | WDH 10 (T0051512199), WDH 10T (T0051516199)       |
| Spitzenhülse                             | T0058763743                                       |
| Integrierte Direktabsaugung              | ---   |