

Schalldämpfer U-PK-3

Teilenummer: 4646

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Durchfluss gegen Atmosphäre	80 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schalldruckpegel	70 dB(A)
Pneumatischer Anschluss	PK-3
Werkstoff Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform