

Artikeldatenblatt 1046

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1046
Artikel:	Illusquare AT 3H black
EAN:	4255637500454
Zolltarifnummer:	94054231
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	220-240V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP40
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	7,36VA
Max. Leistung DC:	4,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	4W
Umgebungstemperatur:	0°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Illusquare AT 3H black

Die Quadratur der Rundleuchte


Quadratische Sicherheitsleuchte in minimalistischem Design. Anschluss- und montagefreundliches Kunststoffgehäuse in Verkehrsschwarz, RAL 9017. Leuchtmittel (LED) in der Abendsonne nachempfunderer, konzentrationsfördernder Lichtfarbe 5.000K. Lampenlichtstrom 510 Lumen für besonders weite Montageabstände von bis zu 40m (abhängig von der Montagehöhe und Linse). Inklusive einfach wechselbarer High-Tech-Linsen zur wahlweisen Flächen- oder Fluchtwegsausleuchtung. Optimiertes Wärmemanagement durch spezielle Wärmeleitplatte am Leuchtmittel. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

Abmessungen


Breite (mm): 150
Höhe (mm): 150
Tiefe (mm): 38,5
Nettogewicht (kg): 0,55



Maßzeichnung | dimensional drawing



Asymmetrische Linse für
Rettungswege |
asymmetric lens for
escape routes



Symmetrische Linse für
Flächenausleuchtung |
symmetrical lens for area
illumination

