# Datenblatt

## 28779.4 KDS-VS-SR BK

Verschlussstopfen für die Befestigungslöcher der KDS-SR Schraubrahmen, Material: TPE, Farbe: Schwarz

**RAL:** Ähnlich 9005

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 28779.4 |
| Artikelbezeichnung | KDS-VS-SR BK |
| GTIN (EAN) | 4044211242602 |
| Farbe | Schwarz |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,92 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,96 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Herkunftsland | DE |
| Produktbeschreibung | Verschlussstopfen |

# Datenblatt

## 28779.4 KDS-VS-SR BK

## Technische Daten

### Maße

| | |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Durchmesser Kopf | 11 mm |

### Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Material | TPE |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 120 °C |
| Halogenfrei | Ja |
| Silikonfrei | Ja |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 10.06.2022 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

# Datenblatt

## 28779.4 KDS-VS-SR BK

## Medien

# Datenblatt

## 28779.4 KDS-VS-SR BK

## Zubehör

### ##INVERSE##CONTA-CABLE

Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 153 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 28504.4 | KDS-SR 10/24 BK | 4044211210809 | 1 |

Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 106 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 28500.4 | KDS-SR 6/10 BK | 4044211210021 | 1 |

Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 126 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 28502.4 | KDS-SR 8/16 BK | 4044211210786 | 1 |

Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 81 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 28506.4 | KDS-SR 1-4 BK | 4044211210823 | 1 |

Kabeldurchführung-Set, IP66, bestehend aus: 1 x KDS-SR 1-4 BK, 1 x KDS-Inlay 4 BK

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 28602.4 | KDS-Set 1-4 BK | 4044211216184 | 1 |

Kabeldurchführung-Set, IP66, bestehend aus: 1 x KDS-SR 6/10, 1 x KDS-Inlay 2, 1 x KDS-Inlay 6

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 28603.4 | KDS-Set 6/10 BK | 4044211216191 | 1 |

Kabeldurchführung-Set, IP66, bestehend aus: 1 x KDS-SR 8/16, 1 x KDS-Inlay 1, 2 x KDS-Inlay 4

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 28604.4 | KDS-Set 8/16 BK | 4044211216207 | 1 |

# Datenblatt

## 28779.4 KDS-VS-SR BK

### ##INVERSE##CONTA-CABLE

Kabeldurchführung-Set, IP66, bestehend aus: 1 x KDS-SR 10/24, je 1x KDS-Inlay 2,4,6

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 28605.4 | KDS-Set 10/24 BK | 4044211216214 | 1 |

### ##INVERSE##CONTA-CABLE

Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 126 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 28502.4 | KDS-SR 8/16 BK | 4044211210786 | 1 |