

Miltex

Eckelement Bodenrost

Yoga Easy Event

Stecksystem, Höhe x Länge x Breite
14 x 55 x 55 mm, aus Polypropylen in
grün, Beständig gegen UV-Strahlung

VE 4 Stück

Artikelnummer: 449416













Eckelement Bodenrost

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Stecksystem
- Höhe x Länge x Breite 14 x 55 x 55 mm
- aus Polypropylen in grün
- Beständig gegen UV-Strahlung
- Belastbar bis 220 t
- geprüft gemäß DIN 51130 R10

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Länge	55 mm
Bodenbelag	Bodenrost	Breite	55 mm
Konfektionierung	Stecksystem	elektrisch leitend	nein
Modul	Eckelement	Schwer entflammbar	nein
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Beständigkeit	gegen UV-Strahlung
Material Lauffläche	Polypropylen	Belastbarkeit	220 t
Farbe	grün	Norm	DIN 51130 R10 (geprüft)
Höhe	14 mm	Gewicht	0,3 kg

Dazu passt auch ...

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
504400		Pflasterspender, Füllung: 2 x 45 Pflaster wasserfest, Höhe x Breite 135 x 230 mm, Gehäuse aus Kunststoff in grün
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
528713		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1/2 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau