

Artikeldatenblatt



Gabelhubwagen 2117 - 2,5 to.

Ausführung:

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder $\varnothing \times B = 200 \times 50$ mm. Gabelrollen $\varnothing \times B = 80 \times 70$ mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos. Geringe Fahrgeräusche.



Technische Details

Tragkraft	2500 kg
Hubbereich	85-200 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	160 mm
Tragbreite	540 mm
Gesamtlänge	1540 mm
Gesamtbreite	540 mm
Ursprungsland	Malaysia
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	2 Jahre
EAN-Code	4017976021171
Artikelnummer	2117