

**Artikelnummer:** 137548

**Kurzbeschreibung:** Verrijdbare lekbak met geperforeerde plaatwand, van staal, capaciteit 1 x 60 liter vat, oranje



**Langbeschreibung:** Verrijdbare lekbak LPW 60-1, met geperforeerde plaatwand, van staal, capaciteit 1 x 60 liter vat: De mobiele opvangbak van Bauer met een opvangvolume van 60 l maakt het mogelijk om gevaarlijke stoffen veilig en eenvoudig te vullen vanaf vaten van 60 l op verschillende plaatsen van gebruik. Het is ontworpen voor brandbare en waterverontreinigende stoffen en meet L 570 x B 590 x H 1775 mm met een kuipafmeting van L 500 x B 500 x H 505 mm. Als mobiel vulstation is deze opvangbak niet gebonden aan een specifieke locatie, heeft thermisch verzinkte duwbeugels en is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Het is gemaakt van 3 mm plaatstaal, heeft een gegalvaniseerd rooster met een draagvermogen van 1000 kg/m<sup>2</sup> en heeft een gegalvaniseerd plaatstaal met vierkante gaten en een doorlopend rooster voor het positioneren van gereedschapshouders. **Meer details:** - Voor het mobiel en veilig vullen van gevaarlijke stoffen uit 60 l vaten - Uitgerust met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen van polyamide a<sup>~</sup> 100 mm elk.-1 Stuurwiel als blokkeerinrichting- Gegalvaniseerde plaatstaalplaat met 10 mm vierkante perforatie en rooster, doorlopend op 38 mm afstand voor flexibele positionering van de gereedschapshouders. Thermisch verzinkte duwhandvatten- Geschikt voor brandbare vloeistoffen van GHS-categoriea'«n 1-3 en vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor water van GHS-categoriea'«n 1-4.- Conformiteitsverklaring a'œHP volgens Stawa-R (stalen tanks richtlijn) voor tanks tot 1000 liter. - Materiaal: Opvangbak van 3 mm plaatstaal.- Gegalvaniseerd rooster, 1000 kg/m<sup>2</sup> draagvermogen- Opslagcapaciteit: 1 x 60 liter verticale trommel met een inhoud van 1 x 60 liter- Opvangcapaciteit: 60 liter- Afmetingen van de kuip: L 500 x B 500 x B 500 x H 505 mm- Kleur: gegalvaniseerd, oranje, rood, blauw, grijs, groen, grijs, groen- Afmetingen: L 570 x B 590 x B 590 x H 1775 mm

