

**Artikelnummer:** 30251

**Kurzbeschreibung:** Universele legbordstelling, basissectie, 5 legborden van plaatstaal, draagvermogen 200 kg, B 1250 x H 2000 x D 300 mm



**Langbeschreibung:** Universele legbordstelling, basissectie, 5 legborden van plaatstaal, draagvermogen 200 kg, B 1250 x H 2000 mm: De perfecte oplossing voor magazijn, kantoor, werkplaats en archief. Plaatstalen legbord, dubbel afgekant. Universeel inzetbaar.

- Draagkracht per veld tot 1500 kg
- Belastbaarheid per legbord: tot 200 kg bij verdeelde last
- Legborden verstelbaar in een raster van 62,5 mm, lichtgrijs (RAL 7035) voor de legborden
- Steunen 40 x 20 x 10 mm, met kunststof poten, hemelsblauw (RAL 5015) voor de steunen
- Hoogwaardige epoxyhars-coating
- Hoogte: 2000 mm

**Basiselement** met 4 steunen

- 4 kunststof poten
- 5 legborden
- 1250 mm breed
- Verschillende diepten

**TIP!** Voor de opslag van ordners bestelt u (incl. afdekblad) diepte 300 mm voor eenzijdig of diepte 600 mm voor dubbelzijdig gebruik. H: 2000 mm met 6 legvlakken per veld of H 2500 mm met 7 legvlakken per veld.

Universele stellingkast, ook met plaatstalen legborden met draagkracht tot 200 kg bij verdeelde last en met roosterborden met draagkracht tot 250 kg bij verdeelde last te combineren. Steunen ook in andere hoogten 2250 en 2500 mm en alternatief in lichtgrijs te bestellen (zie toebehoren)

**Veiligheidsadvies:** Stellingen met hoogte-/diepteverhouding  $\approx 5 : 1$  tegen kantelen beveiligen (wand- of vloerverankering).

