

**Artikelnummer:** 308854

**Kurzbeschreibung:** Schaarhefwagens Pramac lifter HX 10E, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte tot 800 mm



**Langbeschrijving:** Schaarhefwagens Pramac lifter HX 10E, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte tot 800 mm: De Pramac Lifter HX 10E schaarheftruck verplaatst lasten tot 1000 kg. De hefhoogte van de Pramac Lifter HX 10E schaarheftruck is 800 mm. De Pramac Lifter HX 10E schaarheftruck bereikt een hefhoogte tot 800 mm. Hij scoort met zijn lage gewicht en zijn enorme wendbaarheid. De Pramac Lifter HX 10E schaarheftruck bewijst zich steeds weer zeer flexibel te zijn, zowel in het magazijn als tussen de afzonderlijke productiestappen door. De hijsmotor heeft een nominaal vermogen van 1,6 kW. 4.2. Bewijs van overeenstemming: CE. De wielen van deze schaarheftruck zijn gemaakt van rubber, de spoorbreedte is 145 mm.

**Technische details**

- Nominaal vermogen hefmotor: 1,6 kW
- Hefmotor Excitatie systeem: Serie '«le bekrachtiging
- Type batterij: Voertuigen
- Batterijspanning: 12 Volt
- Elektrische beschermingsklasse: IP20
- Bewijs van overeenstemming: CE
- Hartafstand van de lading: 762 mm
- Aandrijving: handmatig
- Hefstelsel: elektrisch
- Breedte van de zwenkwielen: 50 mm
- a Zwenkwielen: 200 mm
- Materiaal zwenkwielen: gummi
- Spoorbreedte: 145 mm
- Aantal draagrollen: 2
- Afmetingen laadrollen: a 50 x B 200 mm 200 mm
- Materiaal Belastingrollen: nylon
- Spoorbreedte achteraan: 380 mm
- Hefhoogte: 800 mm
- Normale vrije slag: 400 mm
- Vorkafmetingen: L 1525 x B 160 mm.
- Dikte van de vorkenwagen: 48 mm
- Hoogte van verlaagde vorken: 85 mm
- Totale breedte: 540 mm
- Totale lengte: 2059 mm
- Totale hoogte (handling): 1300 mm
- Draaicirkel: 1819 mm
- Draagvermogen: 1000 kg
- Eigen gewicht: 237 kg

