



## Principale

Gamma	PratiKa
Tipo di prodotto o componente	Presca mobile
Nome abbreviato	PratiKa fast
Categoria spina, presca	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+N+T
Tipo di rete	CA
Presca standard	Industriale

## Complementare

Forma	Diritto
Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	380...415 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	6 h
Materiale spina, presca	Tecnopolimero autoestinguente alloggiamento :
Materiale contatti	Ottone spinotti :
Collegamenti - morsetti	Connessione rapida
Sezione cavi	1...2,5 mm <sup>2</sup>
Diametro esterno cavo	8...15 mm
Entrata cavo	Collarino cavo Passacavo
Tipo di filetto	Pg 21
Peso prodotto	0,241 kg
Altezza	97 mm
Larghezza	97 mm
Profondità	153 mm
Colore	Grigio ( RAL 7035 )
Codice colore tensione	Rosso

## Ambiente

norme di riferimento	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grado di protezione IP	IP44 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK08 conforme a EN 62262
resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
umidità relativa	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
temperatura ambiente di funzionamento	35 °C ( 86400 s ) -25...40°C