



645 - 1145 mm



System-Montagetische Höhenverstellbar bis 1145 mm


Leichter ergonomischer Montagetisch, der sich per Motor in der Höhe verstellen lässt.

- Gestell aus Stahlrohr, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, T-Fuß mit Rückwand
- Tischplatte, 22 mm stark, beidseitig melaminharzbeschichtet, hellgrau
- Stufenlose Höhenverstellung von 645 - 1145 mm über einen Elektromotor
- Tragfähigkeit 150 kg



Platte Länge x Tiefe mm	1000 x 750	1200 x 750	1500 x 750	1800 x 750
Standard	149630	149631	149632	149633
ESD	149634	149635	149636	149637

Direkt mitbestellen



[1] Aufbauprofil

Für die Montage von Zubehör.

- 2 senkrechte und 1 waagerechtes Aluminiumprofil

für 1000 mm Länge	149639	---
für 1200 mm Länge	149640	---
für 1500 mm Länge	149641	---
für 1800 mm Länge	149642	---

[2] Etageboard

Tiefe 300 oder 400 mm, zur Montage an Aufbauprofilen.

- Höhenverstellbar

Tiefe 300 mm	für 1000 mm Länge	149643	---
	für 1200 mm Länge	149645	---
	für 1500 mm Länge	149647	---
	für 1800 mm Länge	149650	---
Tiefe 400 mm	für 1000 mm Länge	149644	---
	für 1200 mm Länge	149646	---
	für 1500 mm Länge	149648	---
	für 1800 mm Länge	149651	---