

Halogenglühlampe 11,5x44mm, GY6,35 12V 100W transversal

Artikel-Nr. 42402

Lampenleistung:	100 W
Lampenspannung:	12 - 12 V
Nennstrom:	8333 mA
Lichtstrom:	2350 lm
Sockel:	GY6,35
Farbtemperatur:	3100 K
Durchmesser:	11.5 mm
Gesamtlänge:	44 mm
Geeignet für Backofen:	Nein
UV-Schutz:	Ja
Axiale Wendel:	Nein
Niederdrucktechnik:	Ja
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	klar
Xenon:	Nein



Halogenglühlampe 11,5x44mm Halogen-Stiftsockellampe, GY6,35, klar,
Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzklasse: D

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:28:02



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.