


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2402-IS1 Tischwagen mit Infektionsschutzausstattung



Tischwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Zusätzlich ausgestattet mit Infektionsschutzwand 5901, Desinfektionsmittelhalterung 1393-B0500 (für 500 ml Bode-Flasche) und Sprühflaschenhalterung 1391. (Flaschen nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 600 |
| Etagenhöhen (mm) | 270, 900 |
| Nutzflächenlänge (mm) | 1000 |
| Nutzflächenbreite (mm) | 700 |
| Gesamtlänge (mm) | 1197 |
| Gesamtbreite (mm) | 758 |
| Gesamthöhe (mm) | 2010 |
| Bereifung | TPE |
| Gewicht (kg) | 60,2 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 8716800000 |
| GTIN | 4017976202402 |