



boff **armoire modulaire** **cubio**

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 800 x 650 mm, niveaux avec extension CNC, 2 tiroir(s), verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

Numéro d'article: 125843



boff Armoire modulable cubio

pour extensions CNC

armoire modulaire








- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 800 x 650 mm
- structure en tôle d'acier
- porte battante perforée
- portes avec perforations intérieures
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- niveaux avec extension CNC
- 2 tiroir(s)
- équipement : avec extension CNC, extension porte-outils CNC avec 4 porte-outils CNC amovibles, tiroirs intérieurs avec compartiments pour tiroir CNC
- avec poignée tournante



- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire modulaire	surface de face avant	finition peinture époxy
type de porte	porte battante perforée	système de fermeture	noyau interchangeable à 5 goupilles
hauteur	2000 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	800 mm	verrouillable	oui
profondeur	650 mm	cloison de séparation médiane	non
équipement armoire	extensions CNC, tiroirs	angle d'ouverture de porte	180 °
type tablette/niveau	extension CNC	poignée	poignée tournante
nombre de tiroirs	2 pièce	roulant	non
hauteur frontale 125 mm	2 pièce	Équipement détaillé	extension CNC, extension porte-outils CNC avec 4 porte-outils CNC amovibles, tiroirs intérieurs avec compartiments pour tiroir C
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	154,16 kg
couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016		

Accessoires

125807		Rangement outils CNC, CWT-3, hauteur x largeur x profondeur 110 x 590 x 125 mm, en ABS en jaune signalisation
125808		extension porte-outils CNC, hauteur x largeur x profondeur 220 x 800 x 650 mm, force 200 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
125809		extension CNC, hauteur x largeur x profondeur 220 x 800 x 650 mm, force 200 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
126084		tiroir pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 125 x 800 x 650 mm, charges normales, en RAL7035 gris clair
126088		tiroir pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 175 x 800 x 650 mm, charges normales, en RAL7035 gris clair
126094		tiroir intérieur pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 125 x 800 x 650 mm, extension charges lourdes, en RAL7035 gris clair
126096		tiroir intérieur pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 175 x 800 x 650 mm, extension charges lourdes, en RAL7035 gris clair

126242		soacle de manutention pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 100 x 800 x 650 mm
126276		Tapis antidérapant, hauteur x largeur x profondeur 2,5 x 675 x 525 mm, pour armoire largeur x profondeur 800 x 650 mm