

Vakuumsauger ESS-60-EN

Teilenummer: 189354

FESTO

leicht austauschbar.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Min. Werkstückradius R | 120 mm |
| Nennweite | 6 mm |
| Sauger-Durchmesser | 60 mm |
| Sauger-Volumen | 19,77 cm ³ |
| Anschlusslage | oben |
| Einbaulage | beliebig |
| Zuordnung Saugerhalter | Größe 5 |
| Saugerform | rund, extra-tief |
| Betriebsdruck | 0 ... 0,95 bar |
| Nennbetriebsdruck | -0,7 bar |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 70 °C |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 162,5 N |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck | 130 N |
| Produktgewicht | 48 g |
| Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
| Vakuumanschluss | M10 |
| Farbe | schwarz |
| Shore-Härte | 60 +/- 5 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Alu-Knetlegierung vernickelt Stahl vernickelt Stahl verzinkt und verchromt |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | NBR |