

# Feuille de données du produit



Article N°: 6456VZ Char à bras

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée avec revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Avec oeillet de traction, Ø interne 32 mm. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.

## Détails techniques:



Charge totale (kg)	1250
Longueur de surface utile (mm)	2000
Largeur de surface utile (mm)	1000
Hauteur de zone de chargement (mm)	490
Longueur totale (mm)	2360
Largeur totale (mm)	1025
Hauteur totale (mm)	1190
Type de pneu	Caoutchouc
Roues (mm)	400 x 74
Configuration	mit Bordwänden
Poids (kg)	159
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976214139