

## **Schäkel mit Augenbolzen hochfest, geschweifte Form 750 kg Tragfähigkeit**



geschweifte Form Hochfeste Ausführung mit Schraubbolzen Kleinere Maße (leichter und handlicher bei gleicher Tragfähigkeit als Schäkel ähnlich DIN 82101)

<b>Tragfähigkeit:</b>	750 Kilogramm
<b>Bolzen-Ø d4:</b>	10 Millimeter
<b>Bügel-Ø d1:</b>	8 Millimeter
<b>lichte Höhe:</b>	31 Millimeter
<b>Öffnungsweite b1:</b>	13 Millimeter
<b>lichte Breite:</b>	- Millimeter
<b>Außenbreite:</b>	29 Millimeter
<b>Maß b3:</b>	21 Millimeter
<b>Sonstiges:</b>	-