



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 3120 Aluminium platformwagen



Met klappbare duwbeugel, laadvlak gesloten met een antislip toplaag, stabiele afgeronde profielen rondom. Duwbeugel van buis met dwarsverband en solide klapscharnieren. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief rubber, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	150
laadvlak lengte (mm)	740
laadvlak breedte (mm)	480
Laadvlakhoogte (mm)	140
Totale lengte (mm)	760
Totale breedte (mm)	495
Totale hoogte (mm)	885
Wielen	Massief rubber
Wielmaat (mm)	100 x 30
Gewicht (kg)	10
Land van herkomst	China
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976031200