

## Termékinformációk

# 02 01 180

## Erő kombifogó

DIN ISO 5746



- 35% erőmegtakarítás a hagyományos kombinált fogókhoz képest
- Vágóélekkel (kb. 63 HRC keménység) a legkeményebb alkalmazásokhoz
- Könnyebb munka az optimális áttétel következtében
- Könnyű vágás, erőteljes megfogás, hajlítás és húzás
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez
- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 63 HRC
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

### Általános

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Cikkszám  | 02 01 180            |
| EAN       | 4003773033134        |
| Fogó      | feketére foszfátzott |
| Fej       | polírozva            |
| Fogantyúk | műanyaggal bevonva   |
| Súly      | 202 g                |
| Méret     | 180 x 48 x 14 mm     |
| Szabvány  | DIN ISO 5746         |
|           |                      |
|           |                      |

### Műszaki jellemzők

|  |                      |
|--|----------------------|
| Kemény huzal vágási méret (átmérő)     | Ø 2,5 mm             |
| Zongorahúr vágási méret (átmérő)       | Ø 2,0 mm             |
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél | Ø 11,5 mm            |
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél | 16,0 mm <sup>2</sup> |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



