

Produktinformation

30 36 160

- Hoch belastbar und verschleißarm
- Verschiedene Backenformen
- Lange, runde Backen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Langbeckzange


DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

Allgemein	
Artikel-Nr.	30 36 160
EAN	4003773002123
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	141 g
Abmessungen	160 x 57 x 18 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzenbreite (W4)	5,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	41,0 mm
Kopfbreite (W3)	16,5 mm



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten