

Informazione prodotto

98 01 07

- Piegatura a gomito
- Utensile di base cromato
- Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

Chiave poligonale

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ♻️

Generico

Art. No.	98 01 07
EAN	4003773020134
Peso	55 g
Dimensioni	13 x 23 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Apertura S	7 mm
Lunghezza l max.	150 mm
Spessore testa a max.	7 mm
Altezza piegatura a gomito h max.	18 mm
Larghezza testa b max.	12 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

