

## **bott** **ladekast** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1300 x 750 mm, 5 lade(n), met lade voor zware lasten, afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

**Artikelnummer: 124744**



## **bott Ladekast cubio**

### **Stationair**

ladekast












- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1300 x 750 mm
- 5 lade(n)
- laden hoogte 2x100 mm/2x200 mm/1x300 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 200 kg
- met lade voor zware lasten
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs



## Technische details

|                       |                            |                   |                           |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| meubeltype            | kast                       | uittrekbare lade  | 100 %                     |
| type kast             | ladekast                   | kleur romp        | lichtgrijs // RAL7035     |
| materiaal             | plaatstaal                 | kleur voorkant    | antracietgrijs // RAL7016 |
| hoogte                | 1000 mm                    | oppervlak romp    | m. poedercoating          |
| breedte               | 1300 mm                    | oppervlak front   | m. poedercoating          |
| diepte                | 750 mm                     | uittrekblokkering | uittrekblokkade           |
| laden aantal          | 5 stuks                    | soort uittrekking | lade voor zware lasten    |
| laden aantal x hoogte | 2x100 mm/2x200 mm/1x300 mm | afsluitbaar       | ja                        |
| fronthoogte 100 mm    | 2 stuks                    | sluitsysteem      | 5-punts sluitsysteem      |
| fronthoogte 200 mm    | 2 stuks                    | scheidingswand    | nee                       |
| fronthoogte 300 mm    | 1 stuks                    | greep             | greeplijst                |
| draagvermogen lade    | 200 kg                     | verrijdbaar       | nee                       |
| kast uitrusting       | lades                      | gewicht           | 152,3 kg                  |
| uittrekrail lade      | kogelgelagerd              |                   |                           |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 125770 |    | reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)  |
| 125771 |  | reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)  |
| 125772 |  | 5-punts sluitsysteem, voor ladekast   |
| 125774 |  | elke lade afzonderlijk afsluitbaar, voor ladekast   |
| 125791 |  | oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 1300 x 750 mm                             |
| 126249 |  | onderrijdsokkel voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 100 x 1300 x 750 mm   |
| 126253 |  | gereedschapshouder, passend voor 13 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 150 x 37 mm, van kunststof/aluminium in zwart |
| 126254 |  | gereedschapshouder, passend voor 5 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 300 x 30 mm, van kunststof/aluminium in zwart  |
| 126255 |  | opleghoek, hoogte x breedte x diepte 60 x 80 x 20 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs                             |
| 126256 |  | etiketlijst, voor ladekast  |
| 126258 |  | freeshouder, diameter 10 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs  |

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 126259 |   | freeshouder, diameter 13 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs                                     |
| 126260 |   | freeshouder, diameter 16 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs                                     |
| 126261 |   | freeshouder, diameter 22 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs                                     |
| 126262 |   | freeshouder, diameter 27 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs                                     |
| 126263 |   | freeshouder, diameter 32 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs                                     |
| 126264 |   | freeshouder, diameter 40 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs                                     |
| 126265 |   | freeshouder, diameter 50 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs                                     |
| 126271 |   | antislipmat, hoogte x breedte x diepte 2,5 x 1175 x 625 mm, voor kast breedte x diepte 1300 x 750 mm   |
| 126290 |  | bak, 21 bakken (2 x B 70 mm, 3 x B 45 mm) + 84 bakwanden, hoogte x breedte x diepte 28 x 1300 x 750 mm |