

RAPIDLIFT wielonderstel

draagvermogen 6000 kg, laadvlak
lengte x breedte 400 x 220 mm,
platform met rubber laag, onderstel
gelakt in RAL2002 vermiljoen, 8
wielen

Artikelnummer: 141813



RAPID
LIFT

RAPIDLIFT Bestuurbaar onderstel

Draagvermogen 6000 kg

wielonderstel

- draagvermogen 6000 kg
- laadvlak lengte x breedte 400 x 220 mm
- steunplaat lengte x breedte 400 x 220 mm
- platform met rubber laag
- met trekstang voor draaien en maken van bochten
- onderstel gelakt in RAL2002 vermiljoen
- staalconstructie, gelast
- 8 wielen
- wiel Ø 85 mm
- met nylon-banden op nylon-velg
- wielnaaf met kogellager

Technische details

transporttoestel	dolly	materiaal velg	nylon
type roller	wielonderstel	wiellager	kogellager
draagvermogen	6000 kg	wielen aantal/soort	8 wielen
lengte steunplaat	400 mm	assen aantal	2 stuks
breedte steunplaat	220 mm	wiel-ø	85 mm

lengte laadvlak	400 mm	wielbreedte	90 mm
breedte laadvlak	220 mm	hoogte	115 mm
oppervlak platform	met rubber laag	lengte	630 mm
laadvlak uitrusting	trekstang	breedte	400 mm
materiaal	staal	oppervlak	gelakt
materiaal verwerking	gelast	kleur	vermiljoen // RAL2002
stuurstang	ja	gewicht	50 kg
banden	nylon		

Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat