

Cemo strooigoedbak Plus3

inhoud 400 l, hoogte x lengte x breedte 680 x 1210 x 820 mm, van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bak grijs, deksel oranje, wanden gesloten met uitneemopening, onderbouw vorkkoker



Artikelnummer: 148590

Cemo GVK-zoutbak Plus3 met uitneemopening en vorkslaffen

strooigoedbak

- bestendig tegen corrosie en uv-straling
- inhoud 400 l
- hoogte x lengte x breedte 680 x 1210 x 820 mm
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof)
- uitgerust met klapdeksel
- bak grijs, deksel oranje
- wanden gesloten met uitneemopening
- legbord gesloten
- onderbouw vorkkoker
- geschikt voor transport per vorkheftruck
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details




buitenopstelling	winterdienst	kleur deksel	oranje
winterdienst	strooigoed-handling	euronorm	nee
baktype	strooigoedbak	wandconstructie	gesloten
inhoud	400 l	wand uitrusting	uitneemopening
hoogte	680 mm	vloerconstructie	gesloten
lengte	1210 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee

breedte	820 mm	bestendigheid	tegen corrosie en uv-straling
vorm	rechthoekig	onderrijdbaar	ja
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	onderbouw	vorkkoker
kleur	grijs	transport	transport per vorkheftruck
plafond	ja	levering	gedemonteerd
type deksel	klapdeksel	gewicht	22,6 kg

Gerelateerde Producten

775078		Hangslot voor pekelwagen
--------	--	--------------------------

Dit past ook bij ...

369022		container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
530286		sneeuwschep, steekplaat van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bezem met aluminium rand