

## elektrische materiaalheffer

### E-MES250-16

draagvermogen 250 kg, platform lengte x breedte 475 x 605 mm, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met polyurethaan-banden, hefhoogte 1600 mm / verlaagde hoogte 135 mm

Artikelnummer: 149149



## Elektrische materiaalheffer E-MES250-16

### Draagvermogen 250 kg

elektrische materiaalheffer

- draagvermogen 250 kg
- platform lengte x breedte 475 x 605 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- zwenkwielen met polyurethaan-banden
- zwenkwielen met rem
- hefhoogte 1600 mm / verlaagde hoogte 135 mm
- van staal in blauw
- hoogte x lengte x breedte 1910 x 850 x 740 mm
- platform van staal
- bediening heffing elektrisch
- spanningsverzorging via accu 2 x 12 V/20 Ah
- gewicht 82 kg

## Technische details

hijswerktuig	hefwagen	lengte	850 mm
hefwagentype	lifter	hefsnelheid met last	60 mm/s
draagvermogen	250 kg	hefsnelheid zonder last	70 mm/s
breedte platform	605 mm	draaicirkel	840 mm
lengte platform	475 mm	motorvermogen	0,3 kW

hefhoogte (max.)	1600 mm	spanningsverzorging	accu 2 x 12 V/20 Ah
hefhoogte (min.)	135 mm	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
bediening heffing	elektrisch	materiaal zwenkwiel	polyurethaan
bediening wielonderstel	handmatig	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal	staal	kleur	blauw
materiaal platform	staal	WEEE-registratienummer	DE44935883
hoogte	1910 mm	WEEE-apparaatsort	groot apparaat cat. 4
breedte	740 mm	gewicht	82 kg