

## elektrische materiaalheffer E-MES250-16

draagvermogen 250 kg, platform  
lengte x breedte 475 x 605 mm, 2  
zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen  
met polyurethaan-banden,  
hefhoogte 1600 mm / verlaagde  
hoogte 135 mm

Artikelnummer: 149149



## Elektrische materiaalheffer E-MES250-16

### Draagvermogen 250 kg

elektrische materiaalheffer

- draagvermogen 250 kg
- platform lengte x breedte 475 x 605 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- zwenkwielen met polyurethaan-banden
- zwenkwielen met rem
- hefhoogte 1600 mm / verlaagde hoogte 135 mm
- van staal in blauw
- bediening heffing elektrisch
- met accu 2 x 12 V/20 Ah
- hoogte x lengte x breedte 1910 x 850 x 740 mm
- gewicht 82 kg

## Technische details

hijswerktuig	hefwagen	breedte	740 mm
hefwagentype	lifter	lengte	850 mm
draagvermogen	250 kg	hefsnelheid met last	60 mm/s
breedte platform	605 mm	hefsnelheid zonder last	70 mm/s
lengte platform	475 mm	draaicirkel	840 mm
hefhoogte (max.)	1600 mm	motorvermogen	0,3 kW

hefhoogte (min.)	135 mm	spanningsverzorging	accu 2 x 12 V/20 Ah
bediening heffing	elektrisch	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
bediening wielonderstel	handmatig	materiaal zwenkwiel	polyurethaan
materiaal	staal	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal platform	staal	kleur	blauw
hoogte	1910 mm	gewicht	82 kg