

Rollcart bijzetwagen

draagvermogen 200 kg, met 3 etage(s), kantelbaar, laadvlak lengte x breedte 620 x 410 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158164



Rollcart Bijzetwagen

Draagvermogen 200 kg

bijzetwagen

- draagvermogen 200 kg
- met 3 etage(s), kantelbaar
- laadvlak lengte x breedte 620 x 410 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) met stalen frame
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staal/houtconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

| | | | |
|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | banden | TPE |
| type wagen | bijzetwagen | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| lengte laadvlak | 620 mm | wieluitrusting | zwenkwielen met rem |
| breedte laadvlak | 410 mm | wiel-ø | 125 mm |
| etage-inrichting | kantelbaar | wiellager | groefkogellager |
| etages aantal | 3 stuks | materiaal behuizing | staal |
| draagvermogen | 200 kg | schuifbeugel | 1 stuks |
| materiaal etage(s) | hout | in-/uitklapbaar | nee |
| etage(s) uitrusting | stalen frame | wielstand | rechthoekig |
| materiaal | staal/hout | oppervlak | m. poedercoating |
| lengte | 950 mm | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |
| breedte | 410 mm | norm | EN 1757-3 (rem) |
| euronorm | ja | gewicht | 34 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 158392 |  | Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 158393 |  | Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 158394 |  | Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 220 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 158395 |  | Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 270 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 158396 |  | Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 420 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 158407 |  | 4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 0 - 600 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |