

Kappes verrijdbare zichtbakkenstelling - grondveld RasterMobil

hoogte x breedte x diepte 890 x 1000 x 500 mm, 88 bakken van polyethyleen, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 209444

RasterMobil®



KAPPES



Kappes Verrijdbare stelling RasterMobil met Favorit zichtbakken

verrijdbare zichtbakkenstelling - grondveld

- hoogte x breedte x diepte 890 x 1000 x 500 mm
- 88 bakken van polyethyleen
- uitrusting 64 x H x B x D 75 x 105 x 160 mm, 24 x H x B x D 130 x 140 x 230 mm
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- achterwand met sleufplaten voor horizontaal in- en uithangen van de bakken
- 2 horizontale handgrepen aan de zijkanten
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw met 2 zwenk- en 2 bokwielen met niet-strepende banden voor vloervriendelijk verplaatsen. zwenkwielen met rem



Technische details

meubeltype	stelling	materiaal kist	polyethyleen
stellingtype	bakkenstelling	gebruik	tweezijdig
stellingveld	grondveld	achterwand	sleuven
materiaal	staal	greep	2 handgrepen
hoogte	890 mm	onderbouw	2 zwenk-/2 bokwielen
breedte	1000 mm	oppervlak standaard	kunststof coating
diepte	500 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
stelling uitrusting	magazijnbakken	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
bakken aantal	88 stuks	gewicht	48,45 kg

Gerelateerde Producten

323236		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in blauw
323247		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in blauw
323305		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in geel
323316		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in geel
323371		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in groen
323382		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in groen
323429		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in rood
323451		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in rood
324578		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in grijs
324589		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in grijs

Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

527144



bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil