



Moravia beschermbeugel MORION

geschikt voor binnen, hoogte x breedte 1300 x 1000 mm, uit de houder uitneembaar, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel/zwart, om in te steken

Artikelnummer: 214673



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Beschermbeugel MORION

beschermbeugel



- geschikt voor binnen
- hoogte x breedte 1300 x 1000 mm
- hoogte boven de grond 1000 mm
- buisdiameter 48 mm
- wanddikte 2 mm
- met tussenbuis
- uit de houder uitneembaar
- van staal met slijtvaste kunststof coating in geel/zwart
- om in te steken

Technische details





afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	wanddikte	2 mm
veiligheidsuitrusting	aanrijdbescherming	bevestigingstype	om in te steken
type aanrijdbescherming	beschermbeugel	aanrijdbeveiliging uitrusting	tussenbuis
plaats van toepassing	binnen	aanrijdbeveiliging functie	uit de houder uitneembaar
hoogte	1300 mm	materiaal	staal

hoogte via gang	1000 mm	oppervlak aanrijdbescherming	kunststof coating
breedte	1000 mm	kleur aanrijdbescherming	geel/zwart
diameter buis	48 mm	gewicht	11 kg

Gerelateerde Producten

214679		insteekhuls voor beschermbeugel, hoogte 300 mm
400597		speciale pluggen voor beschermbeugel, uitgerust met schroeven

Dit past ook bij ...

505094		industriespiegel, diameter 600 mm, maximale zichtbreedte 4 m, spiegel van acrylglas, frame van kunststof in zwart/geel
523822		set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm
523853		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, hoogte x breedte 400 x 160 mm, beenlengte 160 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel/zwart, voor vastschroeven
529663		kabelbrug, Voor snelheden < 10 km/h, grondelement, breedte x diepte 1200 x 210 mm, overrijdhoogte 65 mm, van gerecycled rubber in zwart, 3 kabelkanalen, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm