

## dossierstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2100 x 1000 x 300 mm, veldlast 1200 kg / vaklast 200 kg, 6 niveau(s) met Stalen bodem / 6 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs



Artikelnummer: 224709

## Archief- en magazijninhaakstelling

### Bevestigingsoppervlak voor meer ruimte en individuele uitbreiding

dossierstelling - grondveld

- Geschikt voor geordend in werkplaats en archief
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2100 x 1000 x 300 mm
- veldlast 1200 kg / vaklast 200 kg
- vakdiepte 290 mm
- 6 niveau(s) met Stalen bodem / 6 ordnerhoogtes
- Per 26 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd

## Technische details

meubeltype	stelling	legborden / niveaus in hoogte ve	ja
stellingtype	dossierstelling	in hoogte verstelbaar legbord	26 mm

stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	tweezijdig
stellingveld	grondveld	materiaal	staal
geschikt voor (branches)	werkplaats, archief	vakdiepte	290 mm
hoogte	2100 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1000 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	300 mm	ordnerhoogtes	6 stuks
legborden / schappen aantal	6 stuks	oppervlak standaard	kunststof coating
vaklast	200 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
veldlast	1200 kg	levering	gedemonteerd
legbord-/niveautype	Stalen bodem	gewicht	21 kg