

bac gerbable emboîtable

hauteur x longueur x largeur 255 x 470 x 346 mm, capacité 30 l, en polypropylène en gris, parois plein, tablette plein



Mindestbestellmenge = 2 pièce

Numéro d'article: 227828

Bac gerbable emboîtable

Empilés les uns dans les autres jusqu'à 75% de gain de place

bac gerbable emboîtable

- hauteur x longueur x largeur 255 x 470 x 346 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 246 x 434 x 309 mm
- capacité 30 l
- capacité de gerbage 99 kg
- en polypropylène en gris
- parois plein, tablette plein
- manutention facile avec poignées ouvertes
- emboîtable par rotation à 180°

Détails techniques

type de récipient	bac gerbable	recyclable	oui
norme européenne	non	gerbable	oui
capacité	30 l	gerbable avec rebord gerbage	
hauteur	255 mm	emboîtable	oui
hauteur intérieure	246 mm	pliable	non
longueur	470 mm	structure de cloison	plein
longueur intérieure	434 mm	soubassement	plein
largeur	346 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
largeur intérieure	309 mm	résistance	produits chimiques et variations de température
charge	35 kg	dispositif de support	poignées ouvertes

capacité de gerbage	99 kg	couleur	gris
matériau	polypropylène	Poids	0,9 kg

Accessoires

227846



couverture indépendante, en polypropylène, pour bac gerbable, longueur x largeur 473 x 349 mm, en gris