


Thurmetall werkbank

hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 75 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 1 lade, 1 kast, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 501438



Thurmetall Werkbank

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 75 kg
- uitvoering frame 4-voetonderstel
- uitrusting: 1 lade, 1 kast, 1 legbord
- links 1 doorlopend legbord
- rechts 1 lade, 1 kast
- laden hoogte 1x150 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 500 x 600 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden met kogelgelagerde telescooprails, uittrekbaar legbord 100 %
- laden met sleuven voor opname van indelingsmateriaal
- met greeplijst
- met beletteringsstrook



- afsluitbaar met cilinderslot
- laden en kast gemeenschappelijk afsluitbaar
- constructie van staal
- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	nuttige diepte lade	600 mm
type tafel	werkbank	draagvermogen lade	75 kg
vorm onderstel	4-voetonderstel	uittrekbare lade	100 %
hoogte	840 mm	uittrekrail lade	kogelgelagerde telescooprails
breedte	1500 mm	lade uitrusting	indelingssleuven
diepte	700 mm	greep	greeplijst
dikte plaat	40 mm	beletteringsveld	beletteringsstrook
draagvermogen	75 kg	materiaal plaat	multiplex
in hoogte verstelbaar	nee	materiaal onderstel	staal
elektrisch geleidend	nee	oppervlak onderstel	m. poedercoating
werkbank uitrusting	1 lade, 1 kast, 1 legbord	oppervlak front	m. poedercoating
onderbouwelementen links	1 doorlopend legbord	sluitsysteem	cilinderslot
onderbouwelementen rechts	1 lade, 1 kast	sluitfunctie	laden en kast gemeenschappelijk afsluitbaar
laden aantal	1 stuks	deuren aantal	1 stuks
laden aantal x hoogte	1x150 mm	verrijdbaar	nee
fronthoogte 150 mm	1 stuks	garantie	5 jaar
nuttige breedte lade	500 mm	gewicht	90 kg

Gerelateerde Producten

146125		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte 700 x 1500 mm, landen-uitvoering DE, in duifblauw, geperforeerde plaat, 5 stekkerdozen, 6 blinde afdekkingen en schakelaar uit
146127		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte 700 x 1500 mm, landen-uitvoering CH, in duifblauw, geperforeerde plaat, 5 stekkerdozen, 6 blinde afdekkingen en schakelaar uit
146129		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte 700 x 1500 mm, landen-uitvoering FR, in duifblauw, geperforeerde plaat, 5 stekkerdozen, 6 blinde afdekkingen en schakelaar uit
146131		perfoplaaat voor werkbank, hoogte x breedte 700 x 1500 mm, in duifblauw
501139		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 50 mm, breedte 500 mm
501140		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 500 mm
501142		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 500 mm

501153		set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 50 mm, breedte 500 mm
501154		set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 500 mm
501155		set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 500 mm
501166		schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 500 mm, breedte 500 mm, in zwart
501170		antislipmat, passend voor ladebreedte 500 mm, breedte x diepte 500 x 400 mm, dikte 5 mm, in antraciet

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beukenmultiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs