

## Thurmetall établi

hauteur x largeur x profondeur 840 x 2500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, force 75 kg, exécution du châssis 2 conteneurs, équipement : 7 tiroirs, 1 armoire, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 501466



## Thurmetall Établi

établi

- hauteur x largeur x profondeur 840 x 2500 x 700 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 75 kg
- exécution du châssis 2 conteneurs
- équipement : 7 tiroirs, 1 armoire
- à gauche 5 tiroirs
- à droite 2 tiroirs, 1 armoire
- armoire avec tablette
- hauteur des tiroirs 1x50 mm/2x100 mm/3x150 mm/1x200 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 500 x 600 mm
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs sur glissières télescopiques à billes, extension 100 %
- tiroirs avec fentes pour l'insertion de matériel de compartimentage











- avec poignée barre
- avec bandes d'inscription
- verrouillable avec serrure à cylindre
- verrouillage commun des tiroirs et de l'armoire
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 5 années de garantie

## Détails techniques





|                          |                                    |                              |   |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|
| type de meuble           | table                              | hauteur frontale 200 mm      | 1 pièce   |
| type de table            | établi                             | largeur utile du tiroir      | 500 mm  |
| Exécution du bâti        | 2 conteneurs                       | profondeur utile du tiroir   | 600 mm  |
| forme de châssis         | piètement 4 pieds                  | capacité de charge de tiroir | 75 kg   |
| hauteur                  | 840 mm                             | extension tiroir             | 100 %   |
| largeur                  | 2500 mm                            | glissière tiroir             | glissières télescopiques à billes               |
| profondeur               | 700 mm                             | poignée                      | poignée barre                                   |
| épaisseur de panneau     | 40 mm                              | champ d'inscription          | bandes d'inscription                            |
| charge                   | 75 kg                              | matériau de plaque           | multiplex                                       |
| hauteur réglable         | non                                | matériau de châssis          | acier   |
| conducteur d'électricité | non                                | surface de châssis           | finition peinture époxy                         |
| équipement établi        | 7 tiroirs, 1 armoire               | surface de face avant        | finition peinture époxy                         |
| soubassements à gauche   | 5 tiroirs                          | système de fermeture         | serrure à cylindre                              |
| soubassements à droite   | 2 tiroirs, 1 armoire               | fonction de fermeture        | verrouillage commun des tiroirs et de l'armoire |
| nombre de tiroirs        | 7 pièce                            | nombre de portes             | 1 pièce   |
| nombre x hauteur tiroirs | 1x50 mm/2x100 mm/3x150 mm/1x200 mm | roulant                      | non   |
| hauteur frontale 50 mm   | 1 pièce                            | garantie                     | 5 années  |
| hauteur frontale 100 mm  | 2 pièce                            | Poids                        | 200 kg  |
| hauteur frontale 150 mm  | 3 pièce                            |                              |   |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 501139 |  | kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 50 mm, largeur 500 mm        |
| 501140 |  | kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm        |
| 501142 |  | kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 500 mm |
| 501153 |  | kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 50 mm, largeur 500 mm                              |
| 501154 |  | kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm                              |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 501155 |  | kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 500 mm |
| 501166 |  | insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur 500 mm, en noir   |
| 501170 |  | tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur x profondeur 500 x 400 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite                       |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 195704 |  | étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu  |
| 218989 |  | table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair                               |
| 656975 |  | container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris   |
| 969584 |  | table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair |