

VARIOfit kopwandwagen

draagvermogen 1000 kg, laadvlak
lengte x breedte 1025 x 700 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippervlak, platform
Waterdicht, opbouw 1 kopwand
(massieve muur), constructie in
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-
en 2 bokwielen, zwenkwielen met
EasySTOP, met elastiek-banden



Artikelnummer: 504777

VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Platformwagen

met kopwand

kopwandwagen

- draagvermogen 1000 kg
- laadvlak lengte x breedte 1025 x 700 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippervlak
- platform Waterdicht
- opbouw 1 kopwand (massieve muur)
- constructie in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 200 mm
- met elastiek-banden
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
type wagen	platformwagen	materiaal verwerking	gelast
type platformwagen	kopwandwagen	euronorm	nee

draagvermogen	1000 kg	in-/uitklapbaar	nee
lengte laadvlak	1025 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	700 mm	banden	elastiek
materiaal platform	zeefdrukplaat	wiel-ø	200 mm
oppervlak platform	antislip	wiellager	kogellager
platform uitvoering	Waterdicht	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
constructies	1 kopwand (massieve muur)	wielstand	rechthoekig
nestbaar	nee	garantie	12 jaar
materiaal	staal	gewicht	40 kg
oppervlak onderstel	m. poedercoating		

Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg