

## TECALEMIT elektrovatpompset

voor diesel, stookolie, koelvloeistof met een maximale viscositeit van 20 mPas, maximale pompcapaciteit 38 liter per minuut, dompeldiepte 1600 mm

Artikelnummer: 510528



 **TECALEMIT**



## TECALEMIT Elektrische pomp

elektrovatpompset



- set bestaande uit: pomp, slang en tapventiel
- voor diesel, stookolie, koelvloeistof met een maximale viscositeit van 20 mPas
- maximale pompcapaciteit 38 liter per minuut
- transporthoogte 8 m
- dompeldiepte 1600 mm
- schroefdraad G2" buiten
- aanzuigniveau met overloopbeveiliging, knikbeschermingsveer en thermische beveiliging
- stroomaansluiting 230 V
- beschermingsklasse IP44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
- behuizing van kunststof

### Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	dompeldiepte	1600 mm
vaten-/containerhandling	pomp	pompset uitrusting	pomp, slang en tapventiel
pomptype	elektrovatpompset	veiligheidsuitrusting vat-/conta	aanzuigniveau met overloopbeveiliging,

		knikbeschermingsveer en thermische beveiliging
medium	diesel, stookolie, koelvloeistof	aansluiting G2" buiten
max. viscositeit	20 mPas	materiaal behuizing kunststof
opslagbak	jerrycan, vat	stroomaansluiting 230 V
bediening	elektrisch	uitvoering standaard
max. pompcapaciteit l/min	38 l/min	44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
transporthoogte/zuighoogte	8 m	gewicht 2,8 kg

## Gerelateerde Producten

160061		debietmeter, meetbereik 5 - 120 l/min, voor diesel, stookolie, AdBlue®, RME, antivriesmiddel, water met een maximale viscositeit van 0,8 mPas, aansluiting G1" buiten
206264		tappistool voor elektrische pomp

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm