

## Toyota pallethefwagen BT Lifter

draagvermogen 2300 kg, met hydraulisch systeem Quick-Lift, vorklengte 1000 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 60 x 175 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 85 mm



Artikelnummer: 523959



**TOYOTA**  
MATERIAL HANDLING

**5** YEARS  
WARRANTY

## Toyota BT Lifter-handpompwagen BT Lifter

**Draagvermogen 2300 kg**

pallethefwagen

- draagvermogen 2300 kg
- met hydraulisch systeem Quick-Lift
- vorklengte 1000 mm
- draagbreedte 520 mm
- vorkpunten met klimwielen
- zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 60 x 175 mm
- vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 85 mm
- hefhoogte 200 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in oranje
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 180 °
- regelbare daalinrichting
- lengte 1365 mm
- gewicht 65 kg



- 5 jaar garantie







## Technische details





hijswerktuig	hefwagen	breedte zwenkwielen	60 mm
hefwagentype	pallethefwagen	lengte	1365 mm
draagvermogen	2300 kg	stuuruitslag	180 °
lengte vork	1000 mm	vork uitrusting	klimwielen
draagbreedte	520 mm	heffunctie	hydraulisch systeem Quick-Lift
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	snelheffing	ja
bediening wielonderstel	handmatig	neerlaatfunctie	regelbare daalinrichting
hefhoogte (min.)	85 mm	dissel	functies heffen-rijden-neerlaten
hefhoogte (max.)	200 mm	materiaal	staal
materiaal zwenk-/vorkwielen	nylon/nylon	oppervlak vork	m. poedercoating
materiaal zwenkwiel	nylon	kleur vork	oranje
materiaal vorkwielen	nylon	kleur dissel	zwart
vorkrol	enkel	garantie	5 jaar
diameter vorkwiel	85 mm	uitvoering	hydraulisch systeem Quick-Lift
breedte vorkwiel	100 mm	gewicht	65 kg
diameter zwenkwielen	175 mm		

## Gerelateerde Producten

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
524005		rem voor pallethefwagen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
524006	·	koelhuisuitvoering voor pallethefwagen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat

221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
626475		Gasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten