

VARIOfit diable pour caisses en aluminium

force 200 kg, pelle largeur x
profondeur 480 x 300 mm, roues
avec bandage air sur jante tôle
d'acier

Numéro d'article: 531496



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Diabie pour caisses en aluminium

Pelle extra large

diable pour caisses en aluminium

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm
- hauteur x largeur 1310 x 570 mm
- structure en aluminium (soudé)
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie

Détails techniques


appareil de manutention diable de manutention

pneumatique air

type de diable de manutention	diable pour caisses	matériau de jante	tôle d'acier
charge	200 kg	roulement	roulement à billes
largeur de pelle	480 mm	Ø de roue	260 mm
profondeur de pelle	300 mm	poignée de sécurité	oui
matériau	aluminium	hauteur	1310 mm
matériau de finition	soudé	largeur	570 mm
rabattable	non	garantie	12 années
patins pour escaliers	non	Poids	12 kg

Accessoires

500327



Poignées pour diable d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique

Cela s'adapte aussi ...

149740



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein

510925



transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm