

Dynamometer 04



Levering inclusief kunststof koffer, handleiding en kalibratie rapport.

Mechanische eigenschappen

- Geanodiseerd aluminium huis.
- Beschermingsklasse IP 65.
- Overlast indicatie bij 10% overlast.
- Proefbelasting 2 x WLL.
- Veiligheidsfactor 5 x WLL.

Elektrische specificaties

- Alkaline batterij (9V type).
- Bedrijfsduur ca 100 uur.

Elektronische specificaties


- LCD display met 5 posities, cijferhoogte 17 mm.
- Omgevingstemperatuur tussen -10°C tot +55°C.
- Nauwkeurigheid tot ca 0.15% van de afleeswaarde.

Functionele specificaties

- Automatische nulstelling bij inschakelen.
- Eenvoudig keuze menu: aan/uit-, tarreer-, piek- en blokkeerknop.
- Zelf kalibreerbaar op nul- en gewichtswaarde.
- Afleesmogelijkheid van bruto-, netto- en tarragewicht.
- Piekfunctie houdt maximale gewicht vast.
- Blokkeerfunctie houdt het visuele gewicht vast in de display.
- Eenheden selectie unit (kg - t - ton - lbs - daN - kN).
- Voeding schakelt automatisch uit.

Optie

- Harpsluitingen vanaf 10T.



Type	Veilige werklust (kg)	Resolutie (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Harpsluiting (t)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DSD04-1.25	1250	0.5	190	85	54	16	16	142	25	1,50 incl.	0.70	1508000
DSD04-2.5	2500	1	215	85	54	21	25	159	28	3,25 incl.	1.35	1508001
DSD04-5.0	5000	2	232	85	54	27	32	168	32	6,50 incl.	1.85	1508003
DSD04-10.0	10000	5	315	100	59	39	49	203	56	12,00 excl.	3.60	1508005
DSD04-20.0	20000	10	350	126	70	55	70	210	70	25,00 excl.	7.00	1508007