Hygienepalette

Eco TC1

Aus Hochdruck-Polyethylen, Höhe x Länge x Breite 160 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 7500 / 1500 kg, Unterbau 3 Kufen, Oberdeck geschlossen

VF 4 Stück











Hygienepalette Eco TC1

Hygienepalette

- Aus Hochdruck-Polyethylen
- Höhe x Länge x Breite 160 x 1200 x 800 mm
- Traglast statisch / dynamisch 7500 / 1500 kg
- Traglast im Regal 1250 kg
- Allseitig einfahrbar
- Einfahrbreite Längsseite / Breitseite 780 / 600 mm
- Unterbau 3 Kufen
- Oberdeck geschlossen
- Temperaturbeständig -40 °C bis +70 °C
- Gewicht 17,65 kg





				е	u	4	L T	П

Verpackungstyp	Palette	Unterbau	3 Kufen
Palettentyp	Hygienepalette	Lebensmittelgeeignet	nein

Höhe	160 mm	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +70 °C
Länge	1200 mm	Einfahrbreite Längsseite	780 mm
Breite	800 mm	Einfahrbreite Breitseite	600 mm
Traglast statisch	7500 kg	Traglast dynamisch	1500 kg
Material	Hochdruck-Polyethylen	Traglast im Regal	1250 kg
recycelbar	ja	Sicherungsrand	ja
Einfahrmöglichkeit	Allseitig	nestbar	nein
Oberdeck	geschlossen	Gewicht	17,65 kg
stapelbar	ja		

Zubehör	
531744	Abdeckhaube, Abdeckhauben-Dach, Höhe x Länge x Breite 300 x 1250 x 850 mm, in braun
531745	Abdeckhaube, Abdeckhauben-Dach, Höhe x Länge x Breite 300 x 1250 x 850 mm, in transparent

Dazu pa	ısst auch	
202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
204206		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 I, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
240208		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm