

## Auffangwanne classic-line

für 2 x IBC, Auffangvolumen 1000 l,  
Höhe x Breite x Tiefe 585 x 2200 x  
1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl  
feuerverzinkt, aus Stahl mit  
korrosionsschützender  
Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 235682

### Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- für 2 x IBC
- Auffangvolumen 1000 l
- Höhe x Breite x Tiefe 585 x 2200 x 1300 mm
- mit Gitterrost aus Stahl feuerverzinkt
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Staplertaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
- 5 Jahre Garantie






### Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Oberfläche	verzinkt
Auffangwannentyp	Auffangwanne	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Lagerort	unter Dach	Material Gitterrost	Stahl
Kapazität	2 x IBC	Oberfläche Gitterrost	feuerverzinkt

Auffangvolumen	1000 l	Unterbau	Staplertaschen
Gefahrstoffeingnung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	unterfahrbar	ja
Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung	Unterfahrhöhe	100 mm
Höhe	585 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Breite	2200 mm	Garantie	5 Jahre
Tiefe	1300 mm	Gewicht	209 kg
Material	Stahl		

## Zubehör

235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235684		PE-Auskleidung für Auffangwanne, für Auffangwanne mit 1000 l Volumen und 2200 mm Breite, aus Polyethylen
235688		Kannenträger für Auffangwanne, Höhe x Länge x Breite 374 x 452 x 364 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung