

Rollcart Doppelstirnwandwagen



Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand), Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Elastik-Bereifung



Artikelnummer: 402075



Rollcart schwerer Doppelstirnwandwagen

Traglast 1200 kg

Doppelstirnwandwagen

- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Ladehöhe 285 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand)
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1370 x 800 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit Elastik-Bereifung



Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Wagentyp	Plattformwagen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Plattformwagentyp	Doppelstirnwandwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Traglast	1200 kg	Schiebebügel	2 Stück
Ladehöhe	285 mm	klappbar	nein
Ladeflächenlänge	1200 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	800 mm	Bereifung	Elastik
Material Plattform	Siebdruckplatte	Radlager	Kugellager
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Plattform Ausführung	wasserfest	Höhe	990 mm
Aufbauten	2 Stirnwände (Vollwand)	Länge	1370 mm
nestbar	nein	Breite	800 mm
Material Gestell	Stahl	Gewicht	53 kg

Zubehör

157958		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158408	.	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar