

Bauer Späne-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 975 x 1420 x 1110 mm, Inhalt 1 m³, Traglast 300 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 528129



Bauer Späne-Kippbehälter

mit niedriger Bauform

Späne-Kippbehälter

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 975 x 1420 x 1110 mm
- Schüttkantenhöhe 560 mm
- Inhalt 1 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 151 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 725 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- öl- und wasserdicht
- mit Siebblech und Ablasshahn
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
Inhalt	1 m³	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Höhe	975 mm	Einfahrtaschenabstand	725 mm
Länge	1420 mm	Einfahrbreite	725 mm
Breite	1110 mm	Behälter Ausstattung	Siebblech und Ablasshahn
Traglast	300 kg	Ablasshahn	ja
Bauart	niedrige Bauform	stapelbar	nein
Schüttkantenhöhe	560 mm	nestbar	nein
Material	Stahl	Griff	Schiebebügel
Material Verarbeitung	verschweißt	Gefahrstoffeignung	nein
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Oberfläche	verzinkt
Kippfunktion	manuell	Farbe Ausführung	verzinkt
Kippsicherung	Kippsicherung gegen Abrutschen	Deckel	nein
unterfahrbar	ja	Gewicht	151 kg
Unterbau	Einfahrtaschen		

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau