


Technisch specificatieblad

Hoekstuk GEV 36

Art.-Nr. 6016715



Hoekverbinder voor het maken van een draadgootbocht.





St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Opmerking extra producttekst | Inclusief bout FRS M6 x 12 met combimoer.

Stamgegevens

Bestelnr.	6016715
Type	GEV 36 G
Omschrijving 1	Hoekverbinder
Omschrijving 2	voor draadgoot
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop eenheid	20,00 Stuk
Gewicht	3,04 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	55,00 mm
Breedte	23,00 mm
Afmetingen	42-54 x 23 mm
Uitvoering	Hoekstuk
Geschikt voor kabelgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgootdraad	3,90 - 4,90 mm
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Verbindingstype	Schroefverbinder