

Productdatablad

DVI



Artikelnr.

MA LS 1193 WW

DVI

(met draagring, schroefbevestiging)

Door de verschillende bouwvormen van de voormonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius.

Reserveonderdeel:
adapter 3 art.nr. MA 1000 AD 3

Technische gegevens

Standaard:	DVI-I Dual Link (analoog + digitaal)
Nominale spanning:	AC 40 V
Frequentiebereik:	≤ 1.000 MHz
Contactweerstand:	≤ 20 m Ω
Steekcycli:	≥ 1000
Koppelstuk:	180°
Inbouwdiepte:	17 mm
Montage-instructie:	Door de verschillende bouwvormen van de voormonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius.

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:
alpine wit

Materiaal:
thermoplast

P Kleurendruk mogelijk