

Junistar ECO Isosafe Wit DimToWarm 510lm 2000-2800K Ra>95

Faseafsnijding

Artikelcode: 905215
 EAN: 7021989052159



Elektrisch

Wattage: 6W
 System wattage: 7W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 510lm
 Werkzaamheid: 73 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2000-2800K
 Kleurweergave (CRI): Ra>95
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L90/B10>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector
 Bundelhoek: 42°
 UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Wit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 40
 Diameter (mm) D: 90
 Cut-out (mm): 83
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.361 / 0.361

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 122 x 121 x 95
 Aantal per verpakking: 8



7 021989 052159