


# Csőmérő belső mikrométer hosszabbítóval

## Sorozat 139


Ez hosszabbító rudas belső mikrométer az alábbi előnyöket kínálja:

- Cserélhető hosszabbítók üreges cső kialakítással.
- Elérhető keményfém betétes mérőfelülettel.



### Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Hosszabbítók	Tömeg [g]
139-173	100 - 500	4 (25, 50, 100, 200 mm)	490
139-174	100 - 900	5 (25, 50, 100, 200, 400 mm)	790
139-175	100 - 1.300	25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 400 mm (2 db.)	1090
139-176	100 - 1.700	25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 400 mm (3 db.)	1390
139-177	100 - 2.100	25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 400 mm (4 db.)	1690
139-203	40 - 300	8 (10, 20, 30, 60, 90, 110, 120, 130 mm)	240
139-204	100 - 1.000	10 (25, 50, 75, 150, 225, 300, 350, 400, 425, 450 mm)	770



### Specifikáció

Síklapúság	0,01 mm
Pontosság	$\pm(3+n+L/50) \mu\text{m}$ $\pm(6+L/50) \mu\text{m}$ (139-203, 139-204) n = rudak száma, L = maximum mérési hossz (mm)
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, $\varnothing$ 18 mm
Mérési felület	Keményfém Edzett (139-203, 139-204)
Mérőorsó	Orsó menetemelkedés 0,5 mm
Mérési hossz	25 mm 10 mm(139-203), 25 mm (139-204)
Hosszabbító	$\varnothing$ 17 mm $\varnothing$ 10 mm (139-203, 139-204)
Szállítva	Dobozban, kulccsal, hosszabbítóval, beépíthető mikrométerrel

### Alaptartozékok

No.	Leírás
139-001	Analóg belső mikrométer készlet 100-500 mm, 100-125mm, for 139-173 to 139-177
139-003	Analóg belső mikrométer, 139-203-hoz
139-005	Analóg belső mikrométer, 139-204-hoz

### Tartozékok

No.	Leírás
981003	Hosszabbító 25 mm 139-173...-177-hez, 25mm
981005	Hosszabbító 50 mm 139-173...-177-hez, 50mm
981007	Hosszabbító 100 mm 139-173...-177-hez, 100mm
981009	Hosszabbító 200 mm 139-173...-177-hez, 200mm
981011	Hosszabbító 400 mm 139-173...-177-hez, 400mm
981981	Hosszabbító 10mm, 139-203-hoz
981982	Hosszabbító 20mm, 139-203-hoz
981983	Hosszabbító 30mm, 139-203-hoz
981984	Hosszabbító 60mm, 139-203-hoz
981985	Hosszabbító 90mm, 139-203
981986	Hosszabbító 110mm, 139-203
981987	Hosszabbító 120mm, 139-203
981988	Hosszabbító 130mm, 139-203
981991	Hosszabbító 25mm, 139-204
981993	Hosszabbító 75mm, 139-204
981994	Hosszabbító 150mm, 139-204
981995	Hosszabbító 225mm, 139-204
981996	Hosszabbító 300mm, 139-204
981997	Hosszabbító 350mm, 139-204
981998	Hosszabbító 400mm, 139-204
981999	Hosszabbító 425mm, 139-204
982000	Hosszabbító 450mm, 139-204