

## Kupplungen - mit Verschraubung Multi-Grip




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310362
EAN	4024941097420
Produktgruppe	Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	57/100 bis 75/130V
Frequenz	50 und 60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Klappdeckel gelb RAL 1012
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	190mm
Geräte-Breite	101.5mm
Geräte-Tiefe	106mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,374 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941097420

Logistikdaten	
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,374 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941834995
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,946 kg
Volumen	13.588,4 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

3 MB 81